

Polaroid

Guía de películas profesionales



Polacolor 100 Silk
Professional Instant Color Pack Film
2 photos
2 1/4" x 3 1/4" (6.3 x 8.6 cm)
ISO 100/21" 90 Sec.
Processing at 70°F
Use before/Utilisez avant

400
Coated
Professional
Use before/Utilisez avant

Polaroid
Professional
Colour Instant Pack Film
8 photos, 8.3 x 8.6 cm
ISO 100/21"
Processing 60 sec. at 21°C and above

Polaroid
600 Plus
Instant Film
10 Photos
8 x 8 cm

Polaroid
Polacolor
PRO 100
4x5
Sheet Film
Professional Color Instant Sheet Film
20 photos
4 x 5" (10 x 12 cm)
For use with Polaroid Model 545 Series Film Holders
ISO 100/21" 90 Sec.
Use before/Utilisez avant

Polaroid
High Contrast
Polarachrome 5mm
Instant Color Slide Film
Processing pack included.
ISO 100/21" 90 Sec.
Professional use.
Use before/Utilisez avant

Polaroid
High Contrast
Polarachrome
12 Exposure roll
Professional
Use before/Utilisez avant



Polaroid
Time-Zero Color Instant Film
Balanced for daylight; 10 color prints, 3 1/4 x 3 1/4 in. (8.6 x 8.6 cm).
Battery included. ISO 100/21". For professional use.
Professional 778
Time-Zero Color Instant Film
Use before/Utilisez avant

Polaroid
100
35mm
High Definition
Film for colour prints
Film pour épreuves couleur
Film für Farbbilder
Film für Farbstempel
Pellicola per stampa a colori
Pellicola para fotos en color
Film voor kleurafdrukken




Polaroid
SX-70
Time-Zero
10 Photos
2 1/4 x 3 1/4 in.
Use before/Utilisez avant
Verwenden Sie vor dem Verwenden

Polacolor 100 ID
Ultraviolet
3 1/4 x 4
Pack
New ID Film
Nouveau

667

Tipo de película	Aplicación	Formato	PID
 <p>Tipo 681</p> <p>ISO 80/20°</p> <p>60 segundos</p>	<p>Identificación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Película con base plástica • Balanceada para luz indirecta • Fotografía de estudio / comercial • No necesita embolsado. Muy luminosa <p>Para aplicaciones tipo Polapress (laminación a muy altas temperaturas).</p>	3 1/4 x 4 1/4 pack	615171
 <p>Tipo 691/891</p> <p>ISO 80/20°</p> <p>4 minutos</p>	<p>Presentaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparencia para retroproyección • Balanceada para luz día / flash electrónico • Contraste medio <p>Para aplicaciones en retroproyección. La imagen proyectada puede ser ampliada con cabezales apropiados.</p>	3 1/4 x 4 1/4 pack 8 x 10 hoja	611621 604781



Películas separables en blanco y negro

 <p>Polapan Pro 100</p> <p>ISO 100/21°</p> <p>30 segundos</p>	<p>Película para pruebas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amplia gama tonal • Contraste medio • No precisa fijado • Fotografía de estudio / comercial <p>Complemento perfecto para películas de diapositivas, para pruebas en fotografía profesional.</p>	3 1/4 x 4 1/4 pack 4 x 5 hoja 4 x 5 pack 8 x 10 hoja	617537 613271 613272 613274
 <p>Tipo 665/55</p> <p>ISO 80/20° (Tipo 665)</p> <p>30 segundos</p> <p>ISO 50/18° (Tipo 55)</p> <p>20 segundos</p>	<p>Profesional / Científico / Médico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Película positivo / negativo • Medio contraste en el positivo • Negativo de alta resolución <p>Produce copias instantaneas a la vez de un negativo.</p> <p>El negativo requiere un baño de sulfito sódico antes de su utilización en cuarto oscuro.</p>	3 1/4 x 4 1/4 pack 4 x 5 hoja	600300 600756
 <p>Tipo 611</p> <p>ISO 200/24°</p> <p>45 segundos</p>	<p>Médico / Científico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escala dinámica ampliada • Bajo contraste • No precisa fijado <p>Para registro de imágenes a partir de señal de video, donde el incremento de la escala de grises es necesario.</p>	3 1/4 x 4 1/4 pack	617582




Películas en color separables

Tipo de película	Aplicación	Formato	PID
	<p>Polacolor Pro100</p> <hr/> <p>ISO 100/21°</p> <hr/> <p>90 segundos</p>	<p>Película para pruebas</p> <ul style="list-style-type: none"> Balanceda para luz día / flash electrónico Fotografía de estudio / comercial <p>Sensibilidad standart, saturada, tonos de piel mas reales, blancos limpios, negros intensos. Altamente recomendada para todo tipo de aplicaciones profesionales.</p>	<p>3 1/4 x 4 1/4 pack 4 x 5 hoja</p> <p>618912 617833</p>
	<p>Polacolor 100 ID UV</p> <hr/> <p>ISO 100/21°</p> <hr/> <p>90 segundos</p>	<p>Identificación / Fotografías de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> Compatible con todos los sistemas de seguridad que utilicen película T-669 Composición de tarjetas de identificación Marcas de seguridad sobre la fotografía <p>Fabricada con una marca de seguridad invisible diseñada por Polaroid, especialmente para la industria de identificación.</p>	<p>3 1/4 x 4 1/4 pack</p> <p>619253</p>
	<p>Polacolor 100 Silk</p> <hr/> <p>ISO 100/21°</p> <hr/> <p>90 segundos</p>	<p>Fotografía de documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> Tonos de piel reales Acabado mate (seda) Resistente a la impresion de huellas dactilares <p>Para uso de pasaportes, visas, y todo tipo de documentación.</p>	<p>3 1/4 x 4 1/4 pack 10 packs</p> <p>616623 618426</p>
	<p>Viva</p> <hr/> <p>ISO 160/23°</p> <hr/> <p>60 segundos</p>	<p>Identificación</p> <ul style="list-style-type: none"> Balanceda para luz día / flash electrónico Acabado brillante Aplicaciones en tarjetas de identificación <p>Para uso exclusivo con cámara Polaroid Viva.</p>	<p>3 1/4 x 4 1/4 pack</p> <p>605781</p>
	<p>Polacolor ER Type 669/59/559 88/809</p> <hr/> <p>ISO 80/20°</p> <hr/> <p>60 segundos</p>	<p>Profesional / Científico</p> <ul style="list-style-type: none"> Amplia gama tonal Ideal para pruebas con detalle en altas luces y sombras Balanceda para luz día / flash electrónico <p>Aplicaciones especiales como transferencias de imagen y transferencias de emulsión. Tipo 88 para cámara Polaroid ProPack y otras camaras profesionales con el apropiado respaldo.</p>	<p>3 1/4 x 4 1/4 pack 4 x 5 hoja 4 x 5 pack 3 1/4 x 3 3/8 pack 8 x 10 hoja</p> <p>605926 604358 604780 603140 604929</p>
	<p>Polacolor 64 Tungsteno</p> <hr/> <p>ISO 64/19°</p> <hr/> <p>90 segundos</p>	<p>Profesional / Científico / Médico</p> <p>Optimizada para largas exposiciones con luz artificial, halógenas o de cuarzo. Ideal para macrofotografía y aplicaciones de microscopía.</p>	<p>3 1/4 x 4 1/4 pack 4 x 5 hoja</p> <p>617150 617149</p>











Películas convencionales de 35 mm

Tipo de película	Aplicación	Formato	PID
	<p>High Definition</p> <p>ISO 100/21°200/24°400/27°</p> <p>Procesado C41 Procesado E-6 para diapositiva</p>	<p>Profesional / Científico / Uso general</p> <ul style="list-style-type: none"> ISO 100 - Película negativa en color con grano ultra fino para todas las aplicaciones ISO 200 - Película negativa en color para uso general ISO 400 - Película negativa en color rápida, para trabajos cuyas condiciones de luz son bajas ISO 100 - Diapositiva de procesamiento E-6 con grano fino, excelente para proyección y reproducción <p>Utilizables con cualquier cámara de 35 mm.</p>	<p>100 36 exp. 614659 200 36 exp. 614661 400 36 exp. 615110 100 36 exp. diapositiva 614662</p>
	<p>Presentation Chrome</p> <p>ISO 100/21°</p> <p>Procesado E-6</p>	<p>Presentaciones / Proyecciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Alto contraste Balanceada para luz día/flash electrónico Para gráficos generados por ordenador <p>Produce un fuerte impacto visual, con blancos brillantes y colores suaves. No recomendada para uso general.</p>	<p>100 24 exp. 613284</p>

AutoFilms

	<p>Tipo 331</p> <p>ISO 400/27°</p> <p>Autorrevelable</p>	<p>Médico / Científico</p> <ul style="list-style-type: none"> Escala dinámica ampliada Contraste medio <p>Ideal para reproducciones en B/N a partir de un monitor. Para uso con Micro SLR, e instrumentos equipados con respaldo CB-33.</p>	<p>4^{1/2} x 4^{1/4} 614534</p>
	<p>Tipo 337</p> <p>ISO 3200/36°</p> <p>Autorrevelable</p>	<p>Médico / Científico</p> <ul style="list-style-type: none"> Contraste medio Alta sensibilidad <p>Ideal para aplicaciones cuyos niveles de luz sean bajos, como en microscopía, electroforesis, y oscilografía no digital. Para uso con Micro SLR e instrumentos equipados con respaldo CB-33.</p>	<p>4^{1/2} x 4^{1/4} 614656</p>
	<p>Tipo 339</p> <p>ISO 640/29°</p> <p>Autorrevelable</p>	<p>Médico / Científico</p> <ul style="list-style-type: none"> Contraste medio Alta sensibilidad Balanceada para luz día / flash electrónico <p>Ideal para aplicaciones médicas y científicas donde la definición y saturación de color son requeridas. Para uso con Micro SLR e instrumentos equipados con respaldo CB-33.</p>	<p>4^{1/2} x 4^{1/4} 607286</p>

Diapositiva instantanea en 35 mm

Tipo de película	Aplicación	Formato	PID
 <p>Polaroid PolaChrome 35mm Instant Color Slide Film Processing and mounting kit included. ISO 40/17° For professional use.</p>	<p>PolaChrome CS</p> <hr/> <p>ISO 40/17°</p> <hr/> <p> 60 segundos</p>	<p>Profesional / Científica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Película en color de medio contraste • Grano medio • Alta resolución <p>Colores saturados en aplicaciones como fotomicrografía, pruebas y utilidades creativas en foto profesional</p>	<p>35mm 12 exp. 605817 35mm 36 exp. 605790</p>
 <p>Polaroid High Contrast PolaChrome 35mm Instant Color Slide Film Processing and mounting kit included. ISO 40/17° For professional use.</p>	<p>PolaChrome HCP</p> <hr/> <p>ISO 40/17°</p> <hr/> <p> 2 minutos</p>	<p>Presentaciones / Científico / Médico / Profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Película en color de alto contraste • Grano medio • Alta resolución <p>Colores saturados en aplicaciones como gráficos de ordenador y fotomicrografía. Utilización en técnicas creativas.</p>	<p>35mm 12 exp. 607041 35mm 36 exp. 619741</p>
 <p>Polaroid PolaPan 35mm Instant Black and White Slide Film Processing and mounting kit included. ISO 125/22° ISO 80/20° For professional use.</p>	<p>PolaPan CT</p> <hr/> <p>ISO 125/22°</p> <hr/> <p>ISO 80/20°</p> <hr/> <p> 60 segundos</p>	<p>Profesional / Científico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Película en blanco y negro tono continuo • Sensibilidad media / contraste medio • Grano fino • Pancromática <p>Para uso con cualquier cámara de 35 mm. Uso profesional y pruebas.</p>	<p>35mm 12 exp. 605819 35mm 36 exp. 605788</p>
 <p>Polaroid PolaGraph 35mm Instant Black and White Slide Film High Contrast Processing and mounting kit included. ISO 400/27° For professional use.</p>	<p>PolaGraph HC</p> <hr/> <p>ISO 400/27°</p> <hr/> <p> 2 minutos</p>	<p>Profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Película en blanco y negro de alto contraste • Grano fino • Pancromática <p>Para copias de línea y efectos especiales. Aplicaciones profesionales creativas.</p>	<p>35mm 12 exp. 605818 35mm 36 exp. 619742</p>
 <p>Polaroid PolaBlue 35mm Instant White on Blue Slide Film High contrast negative Processing and mounting kit included. ISO 4/7° For professional use.</p>	<p>PolaBlue BN</p> <hr/> <p>ISO 4/7°</p> <hr/> <p> 4 minutos</p>	<p>Presentaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Película en blanco y negro sobre azul de alto contraste • Película negativa • Ortocromática <p>Para diapositivas de texto y gráficos. Efectos especiales en aplicaciones profesionales.</p>	<p>35mm 12 exp. 609038</p>

Tipo de película	Aplicación	Formato	PID
	Sepia Film ISO 200/24° 30 segundos	4 x 5 hoja	618965
	TPX n/a 60 segundos	8 x 10 hoja	604783
Película integral			
	Tipo 778 ISO 150/23° Autorrevelable	3 ^{1/8} x 3 ^{1/8}	604824
	Tipo 779 ISO 640/29° Autorrevelable	3 ^{1/8} x 3 ^{1/8}	604762
	Tipo 990 ISO 640/29° Autorrevelable	4 x 4 10 twin pack (convenience pack)	617842 613229
	Grid Film ISO 640/29° Autorrevelable	4 x 4	617792

Profesional / Aficionado

- Tono sepia
- Contraste medio
- No precisa fijado

Fotografías con "look" antiguo que pueden ser tomadas en convenciones, fiestas, lugares históricos, parques temáticos o eventos especiales.

Médico / Científico

- Película para Rayos X
- Detalle excelente
- medio / alto contraste
- Requiere fijado

Para uso con sistema 8x10 instantáneo radiográfico.
Película ortocromatica de alta sensibilidad.

Científico / General

- Película en color de medio contraste
- Balanceada para luz día / flash electrónico

Película de calidad profesional. Ideal para aplicaciones en microscopía. Para uso con camaras SX-70 microadapter.

Médico / Científico / General

- Película en color de medio contraste
- Tonos de piel fieles
- Rendimiento de color excepcional
- Balanceada para luz día / flash electrónico

Película con calidad profesional, para uso con camaras de la serie 600 Polaroid. Ideal para aplicaciones dentales y oftalmológicas.

Médico / Científico / General

- Película en color de medio contraste
- Tonos de piel fieles
- Rendimiento de color excepcional
- Balanceada para luz día / flash electrónico

Película con calidad profesional, para uso con HealthCam, Macro-5 SLR, ProCam y camaras Image. Ideal para aplicaciones oftalmológicas, dermatología, dental, control de calidad y documentación judicial.

Médico / Científico

- Película en color de medio contraste
- Cuadrícula impresa en la fotografía
- Balanceada para luz día / flash electrónico

Para uso con HealthCam, Macro-5, ProCam, y cámaras image. Ideal para aplicaciones donde la alta definición y detalle son requeridas.

Tipo de película	Aplicación	Formato	PID
	<p>Tipo 51 HC</p> <hr/> <p>ISO 320/26° flash</p> <hr/> <p>ISO 200/24° tungsteno</p> <hr/> <p>30 segundos</p>	4 x 5 hoja	619194
	<p>Tipo 52/552</p> <hr/> <p>ISO 400/27°</p> <hr/> <p>15 segundos (T52)</p> <hr/> <p>20 segundos (T552)</p>	4 x 5 hoja 4 x 5 pack	600754 603635
	<p>Tipo 53/553/803</p> <hr/> <p>ISO 800/30°</p> <hr/> <p>30 segundos</p>	4 x 5 hoja 4 x 5 pack 8 x 10 hoja	613254 608730 609656
	<p>Polapan 400</p> <hr/> <p>ISO 400/27°</p> <hr/> <p>45 segundos</p>	4 x 5 hoja	617603
	<p>Tipo 667/57/87</p> <hr/> <p>ISO 3000/87°</p> <hr/> <p>30 segundos (T667/87)</p> <hr/> <p>15 segundos (T57)</p>	3 1/4 x 4 1/4 pack 10 packs 4 x 5 hoja 3 1/4 x 3 3/8 pack	617798 618303 600758 609506
	<p>Tipo 612</p> <hr/> <p>ISO 20.000/44°</p> <hr/> <p>30 segundos</p>	3 1/4 x 4 1/4 pack	604491

Polaroid Australia Pty Ltd
3rd Floor
13-15 Lyonpark Road
North Ryde NSW 2113
Tel: (02) 842 7134
Toll Free: (008) 242 643

Polaroid Austria Ges.mbh
Eitnergasse 5a
Postfach 313
A - 1231 Wien
Tel: (01) 86 986 270

Polaroid (Belgium) S.A.,
111 Rue Colonel Bourgstraat 111,
1140 Bruxelles,
Tél: (02) 702 86 20

Polaroid Czech Rep BV
Cistovicka 44, 16300 Praha 6
Tel: 42 2 3022829

Polaroid Denmark AS
Postbox 9, Blokken 75
3460 Birkerød,
Tel: 42 81 7500

Polaroid Finland Oy
Sinikalliontie 10, 02630 Espoo
Tel: 90 - 502 3533

Polaroid France SA
BP 47
78391 Bois d'Arcy cedex
Tel: (1) 30 85 60 60

Polaroid Germany GmbH
Spremlinger Landstrasse 109
63069 Offenbach/M. 1
Tel: 069 8404 100

Polaroid Hungary
Ramosca U 13, H.1118 Budapest
Tel: 36-1-2675362

Polaroid (Italia) S.p.A.
Via Piave 11,
21051 Arcisate, Varese
Tel: (0332) 470031

Polaroid Nederland BV
Postbus 1219,
3600 BE Maarssen
Tel: 030 2 410 420

Polaroid Norway A/S
Postboks 80, Industriveien 8B
1471 Skårer
Tel: 67 90 47 10

Polaroid Poland
Palac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1, 00-901 Warsaw
Tel: 48-22 279086

Polaroid Portugal
Edificio Monumental
Av. Praia da Vitória, 71-A 4° B
1050 Lisboa
Tel: 351-1-316-1049

Polaroid Russia - Svetozor
Leninsky Prospect, 70
Moscow
Tel: (095) 930 5203

Polaroid Slovak Rep.
Budova Incheby
Viedenska Cesta 5
85251 Bratislava
Tel: 0042 7802485

Polaroid South Africa
PO Box 98672 Sloan Park 2152
Johannesbourg
Tel: 0027 11 463 1434

Polaroid Spain S.A.
Orense, 16 - 2° planta
28020 Madrid
Tel: 34-1-597.02.52

Polaroid Sweden AB
Box 204, Ekholmsvägen 36
127 24 Skärholmen
Tel: 08 - 7100850

Polaroid Switzerland AG
Postfach CH-8037, Zürich
Tel. 01-277 72 72

Polaroid UK Ltd,
Wheathampstead House
Codicote road,
Wheathampstead
Hertfordshire, AL4 8SF
Tel: 01582 632000
Freephone: 0800 010119

**Su oficina
Polaroid
más próxima**

SX70
→ PROGRES
2.700500

Internet: <http://www.polaroid.com>

Nota : Todos los tiempos de revelado son a temperatura ambiente.
Asegúrese que la película sea tipo hoja o tipo pack para posibles variaciones.